


# axiális készlet EAMM-A-T46-67A

Cikkszám: 8084495

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2026-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	42 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.2 kgmm2
Átvihető forgató nyomaték	8.5 Nm
Gyártmány súlya	478 g
Csatlakozófelület, szabályozó	T46
Interfész kód, motor In	67A
Anyag megjegyzés	RoHS konform