

hajtás EMGA-60-A-G3-60P

Cikkszám: 8085344

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	60 mm
Motor karima mérete	60 mm
Elfordítási játék	0.27 deg
Hajtómű típus	Szöghajtómű
Hajtómű áttétel	3:1
Max. bemenő fordulatszám	13,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	14 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.394 kgcm ²
Max. kimenő nyomaték	22 Nm
Max. hatásfok	95 %
Csavaró merevség	2 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	1,700 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	60G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	60P
Anyag megjegyzés	RoHS konform