


Hajtómű EMGA-80-A-G5-80P

Cikkszám: 8085347

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	80 mm
Motorkarima mérete	80 mm
Forgásjáték	0.22 deg
Hajtóműtípus	Szöghajtómű
Hajtásáttétel	5:1
Max. hajtómű fordulatszám	7000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	67 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	1.017 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	107 Nm
Max. hatékonyság	95 %
Torziós merevség	4.8 Nm/arc
Terméksúly	4300 g
Hajtómű interfész kimenet	80G
Hajtómű interfész	80P
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis