



# Pressure regulator VRPA-C-Q6-E

Cikkszám: 8086001

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Szabályozó funkció                         | Állandó kimenő nyomás<br>szekunder lefúvással<br>visszárammal  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | QS-6   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | QS-6   |
| Felfogási mód                              | átmenő furattal  |
| Normál névleges átáramlás                  | 90 l/min   |
| Környezeti hőmérséklet                     | 0 ... 60 °C  |
| Material housing                           | PBT  |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| Működtetés fajtája                         | kézi   |
| Beállító elem                              | Arretáló forgatógomb   |
| Mpa nyomásszabályozási tartomány           | 0.1 ... 0.8 MPa  |
| Nyomásszabályozási tartomány               | 1 ... 8 bar  |
| psi nyomásszabályozási tartomány           | 14.5 ... 116 psi   |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B2-L   |
| Tisztaszoba kategória                      | ISO class 4  |
| Gyártmány súlya                            | 20 g   |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform   |
| Material static seals                      | NBR  |