


Pressure regulator VRPA-LM-R14-Q6

Cikkszám: 8086012

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással visszárammal
Pneumatikus csatlakozás 1	R1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-6
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás	115 l/min
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Material housing	PBT
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működtetés fajtája	kézi
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	Bevonat
Beállító elem	Arretáló forgatógomb
Elfordíthatóság	360 fok/folyamatos fordítás nem megengedett
Nyomás látjelző	manométerrel
Mpa nyomásszabályozási tartomány	0.1 ... 0.8 MPa
Nyomásszabályozási tartomány	1 ... 8 bar
psi nyomásszabályozási tartomány	14.5 ... 116 psi
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tisztaszoba kategória	ISO class 4
Gyártmány súlya	49 g
Material of threaded plug	Nikkelezett réz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of threaded seal	PTFE
Material static seals	NBR