


csatlakozó tömb VABS-P4-10S-G14

Cikkszám: 8087327

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	21 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Speciális tulajdonságok	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
Konstruktív felépítés	Connection direction on the side
Szelephelyek max.száma	1
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Üzemi közeg	Nemesgázok Air Oxygen
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges Maximum particle size 10 µm
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Közeg hőmérséklet	5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	70 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Anodised wrought aluminium alloy