



# manométer PAGN-26-10-G18S

Cikkszám: 8088985

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzési tartomány [bar]	0 ... 10 bar
Névleges méret, manométer	26
Konstruktív felépítés	Csőrugós manométer
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Üzemi közeg	Nemesgázok semleges folyadékok
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Változó terhelés tényező	0.66
Mérés pontossági osztály	4
Védettség	IP43
Tárolási hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
Pneumatikus csatlakozás	G1/8 with sealing ring
Közeggel érintkező anyagok	ABS Sárgaréz
Material of threaded plug	ABS
Material housing	ABS
Material screen	PS
Ház színe	fekete
Gyártmány súlya	8 g
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	nincs acetilén nincs oxigén