

Stop henger DFST-80-40-DL-Y4-A-G2

Cikkszám: 8089688

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Lökét | 40 mm |
| Dugattyú Ø | 80 mm |
| Csillapítás | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon Lökéscsillapító, elöl beállítható |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Működési mód | kettős működésű |
| Szerkezeti felépítés | Dugattyúrúd billenőkarral |
| Pozíciófelismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| A lengőkar helyzetének érzékelése | induktív érzékelőkhöz |
| Csavaróbiztosíték/vezető | Vezetőrúd |
| Üzemi nyomás | 2 bar...10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitétség |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Környezeti hőmérséklet | 5 °C...60 °C |
| Csillapítási hossz | 20 mm |
| Kitolt dugattyúrúd megengedett lökőereje | 6000 N |
| Terméksúly | 6350 g |
| Rögztetés módja | átmenő furattal |
| Pneumatikus csatlakozó | G1/8 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Fedél alapanyaga | Alumínium présöntvény |
| Tömítések alapanyaga | NBR |
| Ház alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |
| Dugattyúrúd alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Görgő alapanyaga | POM |