

# stop henger

## DFST-80-40-Y4-A-S-G2

Cikkszám: 8089689

FESTO



### Adatlap

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| Löklet  | 40 mm  |
| Dugattyú átmérő                                     | 80 mm  |
| Csillapítás   | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon<br>Shock absorber, adjustable, at front |
| Beépítési helyzet                                   | függőleges   |
| Működési mód  | kettősműködésű<br>húzó   |
| Konstrukciós felépítés                              | Dugattyúrúd billenőkarral  |
| Pozíció felismerés                                  | közelítéskapcsolóhoz   |
| Billenőkar helyzetének érzékelése                   | induktív érzékelőhöz   |
| Elfordulás elleni biztosítás/vezeték                | Vezető csap  |
| Üzemi nyomás  | 2 ... 10 bar   |
| Üzemi közeg   | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint  |
| KBK korrózióállósági osztály                        | 1 - csekély korróziós károsodás  |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364 zone III   |
| Környezeti hőmérséklet                              | 5 ... 60 °C  |
| Csillapítási hossz                                  | 20 mm  |
| Permissible impact force on the advanced piston rod | 6,000 N  |
| Gyártmány súlya                                     | 6,350 g  |
| Felfogási mód                                       | átmenő furattal  |
| Pneumatikus csatlakozás                             | G1/8   |
| Anyag megjegyzés                                    | RoHS konform   |
| Material cover                                      | Alumínium présöntvény  |
| Material seals                                      | NBR  |
| Material housing                                    | Alumínium ötvözet  |
| Material piston rod                                 | erősen ötvözött acél, rozsdamentes   |
| Material roll                                       | Acél   |