


Manométer PAGN-26-10-P10-RG

Cikkszám: 8090378

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Kijelzőtartomány | 0 bar...10 bar 0 MPa...1 MPa |
| Névleges méretű manométer | 26 |
| Szerkezeti felépítés | Bourdon-csöves manométer mérőszervezet nélkül |
| Rögzítés módja | Vezetékbeszerelés |
| Üzemi közeg | Inert gázok semleges folyadékok |
| Üzemi nyomás | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi |
| Köztes terhelési tényező | 0.66 |
| Mérési pontossági osztály | 4 |
| Védettség | IP43 |
| Csapágyhőmérséklet | -5 °C...50 °C |
| Közeghőmérséklet | -20 °C...60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...60 °C |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Csatlakozási helyzet | Hátul centrikus |
| Pneumatikus csatlakozó | Patron: 10 mm |
| közeggel érintkező anyagok | Sárgaréz |
| Beccavarható tengelycsap alapanyaga | Sárgaréz |
| Ház alapanyaga | PA |
| Kémlelőüveg alapanyaga | PS |
| Ház színe | fekete |
| Terméksúly | 15 g |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | nincs acetilén nincs oxigén |

| Jellemző | Érték |
|----------|---|
| Skála | Dupla skála MPa (belül) bár (kívül) |