


# axiális készlet EAMM-A-T42-60PA

Cikkszám: 8091045

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	49 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.2 kgmm2
Átvihető forgató nyomaték	10 Nm
Gyártmány súlya	348 g
Csatlakozófelület, szabályozó	T42
Interfész kód, motor In	60PA
Anyag megjegyzés	RoHS konform