


fékező ellenállás CACR-LE2-240-W500

Cikkszám: 8091543

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	500
Beépítési helyzet	szabad konvekció függőleges
Pulse energy, braking resistor at 380 V	2,000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	1,800 Ws
Teljesítmény 35% ED-nél és 20°C-on	500 W
Névleges teljesítmény, fékező ellenállás	200 W
Rated output, braking resistor at 380 V	150 W
Rated output, braking resistor at 780 V	120 W
Ellenállás érték	240 Ohm
Engedély	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	550 g
Felfogási mód	átmenő furattal tartozékokkal választható/egyéb
Anyag megjegyzés	RoHS konform