


fékező ellenállás CACR-KL2-100-W1800

Cikkszám: 8091545

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	600
Beépítési helyzet	szabad konvekció függőleges
Pulse energy, braking resistor at 380 V	10,800 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	10,800 Ws
Teljesítmény 35% ED-nél és 20°C-on	1,800 W
Névleges teljesítmény, fékező ellenállás	720 W
Rated output, braking resistor at 380 V	720 W
Rated output, braking resistor at 780 V	720 W
Ellenállás érték	100 Ohm
Engedély	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettségi	IP65
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	3,400 g
Felfogási mód	átmenő furattal tartozékokkal választható/egyéb
Anyag megjegyzés	RoHS konform