


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-T42-60RA

Cikkszám: 8092264

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Névleges hossz | 49 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Max. fordulatszám | 8000 1/min |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Csapághőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 3.2 kgmm ² |
| Átvihető forgatónyomaték | 10 Nm |
| Terméksúly | 348 g |
| Interfészkód, működtető szerkezet | T42 |
| Interfészkód Motor In | 60RA |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |