


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-V32-60AA

Cikkszám: 8092271

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	42 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.19 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	1.5 Nm
Terméksúly	203 g
Interfészkód, működtető szerkezet	V32
Interfészkód Motor In	60AA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis