


axiális készlet EAMM-A-V25-40RA

Cikkszám: 8094100

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	39 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.19 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	0.5 Nm
Gyártmány súlya	94 g
Csatlakozófelület, szabályozó	V25
Interfészkód, motor In	40RA
Anyag megjegyzés	RoHS konform