


# axiális készlet EAMM-A-V32-42AB

Cikkszám: 8094200

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	36 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	0.19 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	1 Nm
Gyártmány súlya	130 g
Csatlakozófelület, szabályozó	V32
Interfész kód, motor In	42AB
Anyag megjegyzés	RoHS konform