


h-sín felfogás CAFM-X4-H

Cikkszám: 8095158

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	29 mm
Magasság	4,2 mm
Hossz	169 mm
Konstrukció	Version X4 felfogó sínhez
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 85 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 85 °C
Gyártmány súlya	38 g
Felfogási mód	reteszelő
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material adapter plate	erősen ötvözött acél, rozsdamentes