


párhuzamos építőkészlet EAMM-U-45-V32-42AB-63

Cikkszám: 8095613

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	45
Középtávolság	63 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű áttétel	1:1
Max.fordulatszám	3,600 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tehetetlenségi nyomaték	4.35 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.05 Nm
Átvihető forgató nyomaték	1 Nm
Gyártmány súlya	242 g
Csatlakozófelület, szabályozó	V32
Interfész kód, motor ln	42AB
Anyag megjegyzés	RoHS konform