


axiális készlet EAMM-A-T46-80PB

Cikkszám: 8096175

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	68.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	7.65 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	10 Nm
Gyártmány súlya	923 g
Csatlakozófelület, szabályozó	T46
Interfészkód, motor In	80PB 80R
Anyag megjegyzés	RoHS konform