

gömbcsap

VZBE-1/4-T-63-F-3T-F04-M-V15V15

Cikkszám: 8096951

FESTO

E termék esetében a Festo kereskedő, nem gyártó.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukciós felépítés	3-utú gömbcsap T furat
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágyszélek
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	1/4 NPT
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Karima furatkép	F04
Belső átmérő	11 mm
NA névleges méret	8
Szelep funkció	3/2
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Letörési nyomaték differenciál nyomásnál, névleges nyomás, PN technológiai szelep	9.6 Nm
A következő szabványon alapul:	ASME B1.20.1 ISO 5211
Közeg	Gőz Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-20 ... 200 °C
Kv átáramlás, T furat, szögletes	1.4 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nemesacél öntvény
Anyag szám: ház	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	PTFE
Material ball	Nemesacél öntvény
Anyag szám: golyó	1.4408
Material shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	800 g
Engedély	CRN
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás