



gömbcsap

VZBE-1-T-63-F-3T-F05-M-V15V15

Cikkszám: 8096955

FESTO

E termék esetében a Festo kereskedő, nem gyártó.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukciós felépítés	3-utú gömbcsap T furat
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágú
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	1 NPT
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Karima furatkép	F05
Belső átmérő	20 mm
NA névleges méret	25
Szelep funkció	3/2
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Letörési nyomaték differenciál nyomásnál, névleges nyomás, PN technológiai szelep	25.2 Nm
A következő szabványon alapul:	ASME B1.20.1 ISO 5211
Közeg	Gőz Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-20 ... 200 °C
Kv átáramlás, T furat, szögletes	4.6 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nemesacél öntvény
Anyag szám: ház	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	PTFE
Material ball	Nemesacél öntvény
Anyag szám: golyó	1.4408
Material shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	1,700 g
Engedély	CRN
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás