


csatlakozó kábel

NEBS-M12G5-ES-15-LE5

Cikkszám: 8097576

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegnevezés	with 2x label holders
Gyártmány súlya	828 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	5
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	5
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Csavarbiztosítás
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	5
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	5
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 60 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 48 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	1.5 kV
Shielding	igen
Kábelhossz	15 m
Vezetési tulajdonság	Suitable for energy chains
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, fix kábelfektetés	≥ 26 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés	≥ 52 mm
Kábel átmérő	5.25 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,2 mm
Kábelszerkezet	5x0,34 árnyékolt
Vezeték névleges keresztmetszet	0.34 mm ²
Érvégek	Tompára levágva
Védettség	IP65 IP67
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-25 ... 60 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződéskód	3
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	fekete
Material seals	NBR
Material electrical contact	Nikkel és arany bevonatú bronz
Material insulation	PP