


csatlakozólap VABS-P16-10S-M5

Cikkszám: 8097804

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	26 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Speciális tulajdonságok	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
Szelephelyek max.száma	1
Üzemi nyomás	0 ... 7 bar
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Nemesgázok Air Oxygen Nitrogén
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges maximális részecskeméret 5 µm
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 60 % nem kondenzálódó
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	25 g
Felfogási mód	átmenő furattal belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium ötvözet