

Sűrítettlevegő-előkészítő egység MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-AG-BAR-WPE-B

FESTO

Cikkszám: 8098379



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | 4 |
| Sorozat | MS |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5 ° |
| Nyomáskijelző | manométerrel |
| Üzemi nyomás | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi |
| Normál leszellőztetési térfogatáram 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1400 l/min |
| Normál névleges átfolyás | 1700 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről | Éterolajjal nem használható |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitétség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Csapághőmérséklet | -5 °C...50 °C |
| Közeghőmérséklet | 5 °C...50 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 5 °C...50 °C |
| Terméksúly | 470 g |
| Rögzítés módja | választhatóan: Vezetékbeszerelés felfogó szögelemmel tartozékkal |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |