


fojtólap
VABF-B14-F1B1P1-FF14
Cikkszám: 8098885

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|---|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Üzemi nyomás | 1.5 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Közeg hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 215.5 g |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | Flange 1/4 with NAMUR connection |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | Flange 1/4 with NAMUR connection |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material regulator housing | Alumínium ötvözet |