


# Exhaust plate VABF-B14-M3-G14

Cikkszám: 8099350

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás	1.5 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Közeg hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Gyártmány súlya	280.5 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
Pneumatikus csatlakozás 4	Flange 1/4 with NAMUR connection G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material regulator housing	Alumínium ötvözet