

# csatlakozó

## EAMC-56-58-22-25

Cikkszám: 8099431

FESTO



### Adatlap

| Jellemző                  | Érték                 |
|---------------------------|-----------------------|
| Felfogó átmérő 1          | 22 mm                 |
| Felfogó átmérő 2          | 25 mm                 |
| Méret                     | 56                    |
| Névleges hossz            | 58 mm                 |
| Beépítési helyzet         | tetszőleges           |
| Max.fordulatszám          | 5,500 1/min           |
| PWIS conformity           | VDMA24364-B2-L        |
| Tárolási hőmérséklet      | -25 ... 60 °C         |
| Relatív légnedvesség      | 0 - 95 %              |
| Környezeti hőmérséklet    | -25 ... 60 °C         |
| Tehetlenségi nyomaték     | 128 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgató nyomaték | 60 Nm                 |
| Gyártmány súlya           | 272 g                 |
| Anyag megjegyzés          | RoHS konform          |