


# Connector VABD-B14-P1-G18

Cikkszám: 8099850

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás	1.5 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	26 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium ötvözet