


csavarzat NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10

Cikkszám: 8104289

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Csomagolási egység	10
Konstruktív felépítés	Tubing mounted via barbed connector
Konstruktív	Egyenes alak
Méret	Diameter 8 mm
Fluidcsatlakozás	UNF1/4-28
Fluid connection 2	For tubing internal diameter 2.1 mm
Közeg	Folyékony közegek Gáz halmazállapotú közegek
Note on the medium	Observe resistance of materials that come into contact with media
Operating pressure for entire temperature range	-0.075 ... 0.4 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.75 ... 4 bar
Operating pressure for entire temperature range	-10.875 ... 58 psi
Közeg hőmérséklet	0 ... 35 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 35 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Tömítési elv	kemény
Beépítési helyzet	tetszőleges
Névleges meghúzási nyomaték	15 Ncm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 15 %
Gyártmány súlya	0.5 g
Közeggel érintkező anyagok	PP
Material of threaded plug	PA erősítésű
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Használati útmutató	See application note (available on the Support Portal at festo.com)