

dosing needle set

VAVN-N-A1.6-06-30-V1-P10

Cikkszám: 8104290

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Csomagolási egység | 10 |
| Dosing needle outside diameter | 1.6 mm |
| Length of dosing needle | 30 mm |
| Nominal width of dosing needle | 0.6 mm |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - erős korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Fluidcsatlakozás | Terminal connection |
| Közeg | Folyékony közegek Gáz halmazállapotú közegek |
| Note on the medium | Observe resistance of materials that come into contact with media maximális részecskeméret 5 µm |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0.4 MPa |
| Üzemi nyomás | 0 ... 4 bar |
| Normál névleges átáramlás | 4.76 l/min |
| Information on standard nominal flow rate | In case of a pressure drop of 1 -> 0 bar (gaseous media) |
| Kv átáramlás | 0.01 m ³ /h |
| Information on flow rate Kv | For water as medium |
| Közeg hőmérséklet | 5 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 5 ... 60 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 70 °C |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Gyártmány súlya | 4.1 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material of dosing needle | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material number of dosing needle | 1.4404 |
| Közeggel érintkező anyagok | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |