

# dosing needle set

## VAVN-N-A1.6-12-60-V1-P10

Cikkszám: 8104293

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Csomagolási egység	10
Dosing needle outside diameter	1.6 mm
Length of dosing needle	60 mm
Nominal width of dosing needle	1.2 mm
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Fluidcsatlakozás	Terminal connection
Közeg	Folyékony közegek Gáz halmazállapotú közegek
Note on the medium	Observe resistance of materials that come into contact with media maximális részecskeméret 5 µm
Operating pressure MPa	0 ... 0.4 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 4 bar
Normál névleges átáramlás	18.15 l/min
Information on standard nominal flow rate	In case of a pressure drop of 1 -> 0 bar (gaseous media)
Kv átáramlás	0.034 m <sup>3</sup> /h
Information on flow rate Kv	For water as medium
Közeg hőmérséklet	5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	4.2 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of dosing needle	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material number of dosing needle	1.4404
Közeggel érintkező anyagok	erősen ötvözött acél, rozsdamentes