


vezérlőlap DADG-FM-F9-VDE2

Cikkszám: 8104802

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Nominal operating pressure	0.6 MPa
Névleges üzemi nyomás	6 bar
Nominal operating pressure (psi)	87 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Nyomás alatti harmatpont 10°C-kal a környezeti- illetve a közeg hőmérséklet alatt Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshoz szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Gyártmány súlya	1,340 g
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	EPDM NBR
Material threaded pin	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material screws	erősen ötvözött acél, rozsdamentes