


# párhuzamos építőkészlet EAMM-U-70-S48-60R-96

Cikkszám: 8105843

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	70
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	118 kgmm <sup>2</sup>
Üresjárási nyomaték	0.18 Nm
Átvihető forgató nyomaték	7 Nm
Gyártmány súlya	1,800 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S48
Interfész kód, motor ln	60R
Anyag megjegyzés	RoHS konform