


axiális készlet EAMM-A-D32-58AA

Cikkszám: 8105884

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	6.5 Nm
Gyártmány súlya	329 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D32
Interfészkód, motor In	58AA
Anyag megjegyzés	RoHS konform