


axiális készlet EAMM-A-D32-60R

Cikkszám: 8105918

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	6.5 Nm
Gyártmány súlya	386 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D32
Interfész kód, motor In	60R
Anyag megjegyzés	RoHS konform