


# axiális készlet EAMM-A-D60-80PB

Cikkszám: 8105937

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                      | Érték          |
|-------------------------------|----------------|
| Beépítési helyzet             | tetszőleges    |
| PWIS conformity               | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet          | -25 ... 60 °C  |
| Relatív légnedvesség          | 0 - 95 %       |
| Védettség                     | IP40           |
| Környezeti hőmérséklet        | -10 ... 60 °C  |
| Átvihető forgató nyomaték     | 21 Nm          |
| Gyártmány súlya               | 1,041 g        |
| Csatlakozófelület, szabályozó | D60            |
| Interfészkód, motor In        | 80PB<br>80R    |
| Anyag megjegyzés              | RoHS konform   |