


Közelítéskapcsoló SDBF-FAS-1L-PU-K-9-N-LE

Cikkszám: 8106571

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Kialakítás | kerek horonyhoz |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Méretek | Pozíció |
| Mérési elv | magnetorezisztív |
| Környezeti hőmérséklet | -4 °F...176 °F |
| Kapcsolókimenet | PNP |
| Kapcsolóelem-funkció | Záró |
| Bekapcsolási idő | 4 Ís |
| Max. kimeneti áram | 200 mA |
| Max. DC kapcsolási kapacitás | 4.8 W |
| Feszültségesés | 1 V |
| Rövidzárlat elleni védelem | igen |
| DC üzemi feszültségi tartomány | 6 V...24 V |
| Póluscserre elleni védelem | igen |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód | Kábel |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | nyitott vég |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma | 3 |
| Csatlakozó kimenet iránya | mentén |
| Kábelköpeny színe | fekete |
| Kábelköpeny alapanyaga | PVC |
| Rögzítés módja | becsavarozva hosszirányba betolható a horonyba |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Ház színe | áttetsző |
| Kapcsolásiállapot kijelző | LED |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -20 °C...80 °C |
| Védettség | NEMA 6 |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |