


elektronikus modul VMPA14-FB-EMG-8-S

Cikkszám: 8108547

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Diagnózis	Üzeminél kisebb feszültség, szelepek
Szelephelyek max.száma	4
Szeleptekercsek max. száma	7
Paraméterezés	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Monitoring
Polaritás felcserélése elleni védelem	igen
Üzemi feszültség tartomány, DC, elektronika/érzékelők	18 ... 30 V
DC üzemi feszültség, terhelő feszültség	18 ... 30 V
Saját áramfelvétel terhelő feszültségnél	6.5 mA
Saját áramfelvétel üzemi feszültségnél	17 mA
Kimenetek max. száma	7
Bemenetek max. száma	1
Névleges meghúzó áram tekercsenként	58 mA 24 ms-ig
Névleges áram áramcsökkentéskor	25 mA after 24 ms
Potenciál elválasztás csatorna - belső busz	igen
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás (beépített állapotban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	30 g
Elektromos csatlakoztatás	Feldbus
Material housing	POM
Anyag megjegyzés	RoHS konform