


quarter turn actuator unit KDFP-DFPD

Cikkszám: 8108611

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruációs felépítés	Fogasléc/tengely
Működési mód	kettősműködésű egyszeres működtetésű
Állítómű mérete	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
Karima furatkép	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
Fordítási szög	90 deg
Környezeti hőmérséklet	-50 ... 150 °C
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Gyártmány súlya	1 ... 100 kg
Anyag megjegyzés	RoHS konform