



# Függőleges nyomászáró lap VMPA14-HS

Cikkszám: 8110429

FESTO



## Adatlap

| Jellemző   | Érték  |
|--|--|
| Szélesség  | 10 mm  |
| Beépítési helyzet                                  | tetszés szerint  |
| Pneumatikus többszintű kiépítés                    | Lezárás az 1-hez   |
| Üzemi nyomás                                       | 3 bar...8 bar  |
| Normál névleges térfogatáram tápnyomásra kapcsolva | 103 l/min  |
| Normál névleges térfogatáramú leszellőztetés       | 213 l/min  |
| Üzemi közeg  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                 | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                       | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                                   | VDMA24364-B2-L   |
| Védettség  | IP65   |
| Környezeti hőmérséklet                             | -5 °C...50 °C  |
| Terméksúly   | 240 g  |
| Többszintű kiépítés telepítési módja               | sorolható alaplapon<br>egyedi csatlakozólapon                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések              | RoHS-kompatibilis  |
| Ház alapanyaga                                     | Kovácsolt alumínium ötvözet<br>Megerősített PA               |