



Függőleges tápellátó lap VMPA14-VSP-QS3/8

Cikkszám: 8110623

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	14 mm
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Vezérlőnyomás	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	55 g
1. pneumatikus csatlakozás	QS-3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tápegység lap alapanyaga	PA erősítés