


Lökéscsillapító DYSS-G8-3-4-Y1F-G2

Cikkszám: 8111383

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	3
Löklet	4 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	1 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.2 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	1 s
Működési mód	egyszeres működésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Csillapítási hossz	4 mm
Max. ütközőerő	80 N
Max. meghúzási nyomaték	1 Nm
Maximális energiafogyasztás löketenként	0.4 J
Max. energiafogyasztás óránként	4500 J
Max. visszamaradó energia	0.004 J
Visszaállító erő	0.5 N
Minimális betolási erő	3.5 N
Terméksúly	7.8 g
Tömegtartomány	1 kg
Rögzítés módja	menetes hüvellyel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvözött acél
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél