

elektronikus modul VMPA-MPM-EMM-P5

Cikkszám: 8111881

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	1
Szeleptekercsek max. száma	1
Polaritás felcserélése elleni védelem	igen
DC üzemi feszültség, terhelő feszültség	21.6 ... 26.4 V
Névleges meghúzó áram tekercsenként	60 mA up to 30 ms
Névleges áram áramcsökkentéskor	22 mA after 30 ms
Potenciál elválasztás csatorna - belső busz	nem
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás (beépített állapotban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	20 g
Elektromos csatlakoztatás	Többpólusú
Material housing	POM
Anyag megjegyzés	RoHS konform