

dugaszolható csatlakozó

NPQE-D-G12F-Q12-P5

Cikkszám: 8112999

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 10 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukció | Egyenes alak |
| Csomagolási egység | 5 |
| Konstrukciós felépítés | Push-pull elv |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 8 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tisztaszoba kategória | ISO class 4 |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 48.53 g |
| Felfogási mód | External hex A/F 24 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Belső menet: G1/2 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 12 mm külső átmérőjű csőhöz |
| A kioldó gyűrű színe | kék |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Nikkelezett réz |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | Stainless steel |