

dugaszolható csatlakozó NPQE-D-Q6-S10-P10

Cikkszám: 8113187

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	5.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Egyenes alak
Csomagolási egység	10
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tisztaszoba kategória	ISO class 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	4.42 g
Pneumatikus csatlakozás 1	6 mm külső átmérőjű csőhöz
Pneumatikus csatlakozás 2	Push-in sleeve diameter 10 mm
A kioldó gyűrű színe	kék
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	Stainless steel