

mágnestekercs

VACC-S18-120-K4-1UF-NM4ME

Cikkszám: 8118177

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Biztosító, belső	Biztosíték
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekercs jellemző	24 V AC: 50/60 Hz, 12 VA teljesítmény 24 V DC: 12 W
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Tanúsítványt kiállító hely	INMETRO DNV 19.0135X
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex eb mb IIC T4 Gb
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tb IIIC T120°C Db
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP66
Gyártmány súlya	580 g
Elektromos csatlakozás	Kapocsdobozok, kábelbevezetés menete M20x1,5
Anyag megjegyzés	RoHS konform