


# mágnestekercs

## VACC-S18-120-K4-1UF-KS4ME

Cikkszám: 8118322

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Biztosító, belső	Biztosíték
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekercs jellemző	24 V AC: 50/60 Hz, 12 VA teljesítmény 24 V DC: 12 W
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Tanúsítványt kiállító hely	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex e mb IIC T4
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tD A21 IP66 T120°C
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP66
Gyártmány súlya	580 g
Elektromos csatlakozás	Kapocsdobozok, kábelbevezetés menete M20x1,5
Anyag megjegyzés	RoHS konform