


mágnestekercs

VACC-S13-18-K4-1UF-NM4ME

Cikkszám: 8118327

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Biztosító, belső	Biztosíték
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekercs jellemző	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, 1,8 VA teljesítmény
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Tanúsítványt kiállító hely	INMETRO DNV 17.0042X
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Gyújtószikra védelem típusa Por	ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Gyártmány súlya	330 g
Elektromos csatlakozás	Kapocsdobozok, kábelbevezetés menete M20x1,5
Anyag megjegyzés	RoHS konform