


elővezérlő szelep MGXDH-3/2-1.2-24DC-KS

Cikkszám: 8118342

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Működtetés fajtája	elektromos
Operating pressure MPa	-0.09 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 8 bar
Operating pressure	-13.05 ... 116 psi
Konstruktív felépítés	Bekapcsoló szelep
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Tanúsítványt kiállító hely	21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex db IIC T6...T3 Gb
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tb IIIC T85°C Db
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-65°C ~+40°C T6 -65°C ~+55°C T5 -65°C ~+60°C T4
Védettség	IP66
Kézi segédműködtetés	reteszelő
Áramlási irány	nem visszafordítható
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekerics jellemző	24 V DC: 3 W
Megengedett frekvencia ingadozás	+/- 10 %
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Felfogási mód	CNOMO
Anyag megjegyzés	RoHS konform